










A-A (1:2)



B (1:2)




D (1:1)



OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1019.101	PE-Tank 210 l rotiert, blau
2	1	915.0757.075	Dichtung ohne Gewebe 3 dick
3	1	138.1559.002	Gewölbte Filterdichtung 24x17x3,2
4	1	905.7124.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
5	1	905.7205.001.PP	PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
6	1	921.0800.030	Halteschelle 30 mm DIN 3016T1
7	2	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm
8	1	936.2129.313	Haftetikett für Kabel CENTRI SP 30 mit
9	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
10	1	138.1019.114	Zapfpistollenniederhalter
11	1	138.1019.133	Füllverschluss BCS 56x4 AdBlue
12	1	138.1019.111	SMC-Deckel für DT Mobil Easy 210L
13	2	900.1310.022.ZN	Zylinderkopfschraube DIN 912 - M10 x 30
14	1	211.4109.023.A2	Exzenter-Spannverschluss kpl.
15	5	900.7706.020.A2	Linsenschraube 6x20 m. Torx
16	1	138.1019.379	Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen"
17	1	000.9999.001	Typschild
18	2	000.0000.011	Selbstklebeschild 244x80 mm "CEMO"
19	1	138.1069.328	Tankpapiere Blue-Mobil Easy 210, 440
20	1	983.0655	Faltkarton 785x595x690mm
21	4,37 m	909.3319.000	PU/PVC-Schlauch 19/3,5 mm
22	4	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
23	1	936.2109.102	Einschraubkörper 2", M16x1,5 IG
24	1	936.2129.032	Tauchpumpe CENTRI SP30, 12V, 1 m Kabel
25	1	988.4011	Kabelverschraubung M16 x 1,5
26	1	909.7018.037	PVC Saug- und Druckschlauch 19 x 2,2 mm
27	1	988.6001.000	Schnurzwischenschalter kpl. 16A /250V
28	1	138.101E.015	Anschlusskabel 4 m kpl. mit Polklemmen



CEMO GmbH
71384 Weinstadt
91625 Schnelldorf



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m
Werkstoff

Nr.	Änderung (Mit-Nr.)	Datum	Name	EDV-Nr.
		09.01.2019	La	

Benennung	Zeichnung-Nr.	Blatt
Blue-Mobil Easy 210 I, 12 V, mit Deckel	138.1061.018	
ca. 25 l/min, 4 m, AZV-K		

Zeichnung gilt auch für 138.1061.019 Blue-Mobil Easy 210 L, 12V, CENTRI SP 30 25 l/min, ohne Deckel, AZV-K
Dabei entfallen die Positionen 12 bis 16.
Blue-Mobil Easy mit Betriebsanleitung Pos. 19 in Faltkarton Pos. 20 verpacken.