
















Bohrmarkierung der obersten Bohrung mit Bohrer Ø6 mm aufbohren.
211.5909.018 Verstärkungswinkel mit einer Schraube befestigen und ausrichten.
Dann die beiden anderen Bohrungen bohren und den Winkel befestigen.




Klemmschrauben zeigen zur Türinnenfläche



Positioniersenkungen mit Bohrer Ø4 mm aufbohren.
Beidseitige Schutzfolie der 211.5909.008 Sichtscheibe
für Dokumententasche entfernen und die Sichtscheibe
mit 4 x 905.8204.008 PA-Spreizniete befestigen.

Türen sind nicht ausgewandert dargestellt.
Begleitpapiere 211.5909.076 und 2 x Schlüssel für Türgriff
in PE-Flachbeutel 913.0129.171 verpacken.
Flachbeutel dann in Dokumententasche an Türe rechts verstauen.



OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	211.5909.007	PE-Gehäuse 220 I Rotationsteil
2	8	900.1706.000.A2	Skt.Mutter M 6 DIN 934
3	8	900.9906.015.A2	Flachrundschraube M6x15
4	1	211.5909.016	Aussteifungsbogen
5	2	211.5909.018	Verstärkungswinkel Edelstahl
6	1	211.5909.003	Türe links Rotationsteil
7	1	211.5909.004	Türe rechts Rotationsteil
8	4	211.5909.009	Achse für Türscharnier
9	1	211.4419.026	T-Griff kpl mit Schloss
10	1	211.5909.012	Stangenantrieb Edelstahl AISI 316 EMKA
11	1	211.5909.013	Zunge Edelstahl AISI 304 EMKA
12	2	935.0306.001	Adapter für Rundstange 8 mm Edelstahl
13	1	211.5909.010	Rundstange L = 740 mm Edelstahl AISI 304
14	1	211.5909.011	Rundstange L = 730 mm Edelstahl AISI 304
15	2	935.0302.001	Stangenführung EMKA 1001-U40
16	2	900.1406.012.A2	Zylinderschr.M6x12 DIN 7984
17	1	211.5909.008	Sichtscheibe für Dokumententasche
18	4	905.8204.008	PA-Spreizniete 5.5-6.5, Länge 8 mm
19	1	211.5909.076	Begleitpapiere mit Zulassung
20	2	905.6932.000	Lamellenstopfen D32 Typ SL
21	1	000.0000.011	Selbstklebeschild 244 x 80 mm
22	1	000.9999.001	Selbstklebeschild "Dummy" bedruckt
23	1	983.1103.018	Einwegpalette 1100 x 1600 x 129 mm
24	1	983.0118	LDPE-Abdeckhaube für CUBE-Tank 2500 l

	EMKA GmbH 71634 Metzingen 91005 Schwaibach		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m Werkstoff
	Datum 14.06.2021	Name Sig	Benennung PE-Gefahrstoffdepot 220/2
	Gepr. 1		
	Norm		
	Maßstab 1 : 10		Zeichung-Nr. 211.5900.001
	Ers. f.		Blatt 1
	Ers. d.		
Nr.	Änderung (Mit-Nr.)	Datum	Name (Zur-Nr.)